



Datenblatt

CMC TYP	Artikel 508348 / 508363
Produktbeschreibung	Stanzronden Ø 80 mm aus PE-Folie, transparent, ca. 0,1 mm Stärke, mit wiederablösbarem Kleber. 508363: unbedruckt 508348: mit blauer Anfasslasche und schwarz bedruckt

Auszug aus dem TDB des Lieferanten zum Basismaterial:

Obermaterial

Eine transparente, coronabvorbehandelte Polyethylenfolie.

Basisgewicht: 88 g/m² ISO 536

Dicke: 95 µm ISO 534

Klebstoff

Ein ablösbarer Hochleistungs-Acrylatklebstoff mit mittlerer Anfangshaftung, geringer Endhaftung und hoher Kohäsion.

Träger

Ein superkalandriertes Glassinepapier

Basisgewicht 80 g/m² ISO 536

Dicke: 68 µm ISO 534

Laminat

Gesamtdicke 187 µm ISO 534

Leistungsmerkmale

Anfangshaftung 3,5 N/25 mm FTM 9 glass

Minimale

Verklebungstemperatur: -20°C

Anwendungstemperatur: -40 °C bis 80°C

Klebstoffleistung:

Dieser Klebstoff bietet ausgezeichnete Benetzungseigenschaften und kann daher unter 0°C verklebt werden.

Die Klebstoffleistung kann durch die Anwendung auf verschiedenartigen Oberflächen beeinflusst werden.

Daher werden in jedem Fall Tests unter praktischen Anwendungsbedingungen dringend empfohlen.

Anwendung und Einsatzbereich

Typische Anwendungen sind vorzugsweise im Bereich der Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, der Reinigungsmittel, aber auch von Industrieprodukten. Aufgrund der Flexibilität des Produkts ist es speziell für Quetschflaschen oder andere flexible Behälter geeignet. Eine stabile Folie, die ein zuverlässiges Versenden von großen Etiketten sowie von Etiketten mit komplexen Formen ermöglicht.

Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓
-------------------	--

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

08/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.